Invacare® **Modulite**®

Modularità e personalizzazione









Una risposta per molteplici esigenze

Scelta «Modulare» di se

seconda della fisicità o della patologia.





Modulo seduta multiregolabile
Il telaio del modulo seduta, fissato su
guide a binario, può scorrere per variare il
centro di gravità. La larghezza della seduta
e dello schienale si modificano a passi fissi
(380/430/480/530 mm). Nella regolazione
della profondità i braccioli e lo schienale
scorrono in maniera indipendente per
100 mm sulle guide laterali.

Modulite[™] dispone di una varietà di basi seduta e di cuscini studiati per migliorare postura, confort, e stabilità del paziente.



Seduta tensionabile

La seduta può essere facilmente adattata per soddisfare la postura e il confort dell'utente favorendo un supporto ottimale. Con l'uso di elementi opzionali è possibile aumentare di ulteriori 30 mm l'altezza della seduta.



Per una postura ottimale

Il sistema Modulite™ può accogliere i cuscini e i sistemi di postura per bacino della linea *Flo-tech*° come *Lite, Contour, Visco, Image* e *Solution* e la gamma di schienali *Matrx*°.







dute e cuscini



Base rigida

La base rigida della seduta, composta da tre pezzi, è regolabile in larghezza e profondità.



Cuscini seduta Matrx° Flo-tech°
Per un posizionamento ideale del paziente si raccomanda l'utilizzo di cuscini e sistemi di postura per bacino della gamma Matrx° Flo-tech°.

Scelta «Modulare» di schienali e cuscini

Modulite™ garantisce grande flessibilità anche nella scelta dello schienale e dei relativi cuscini. I tubi dello schienale, che possono essere regolati in larghezza, consentono il montaggio di diversi sistemi di postura. Poiché il fulcro meccanico è in corrispondenza del punto di snodo dell'articolazione, la reclinazione dello schienale ha una sua naturale compensazione riducendo a minimo le forze di frizione sul tronco.



Reclinazione meccanica

Lo schienale si reclina di 30° e scorre su binario consentendo ampie regolazioni ir profondità della seduta.



Reclinazione elettrica

La reclinazione meccanica può diventare elettrica montando un motore fissato su 2 barre trasversali. L'attuatore ha un meccanismo di sgancio rapido che consente di toglierlo dalle staffe e quindi ripiegare lo schienale per il trasporto.



Caratteristiche e accessori



Porta pedane allargabili di 100 mm per lato



Braccioli regolabili in profondità (100 mm) e larghezza (30 mm per lato)

Dati Tecnici



380 / 430 / 480 / 530 mm ¹



Reg.le in continuo settato a 410, 460, 510 mm



480 mm, 540 mm, 560 mm²



Reg.le in continuo di 100 mm



90° a 120°

- 1/ Seduta allargabile di ulteriori 60 mm con lo spostamento dei braccioli
- 2/ Scocca schienale *Flex3*, reg.le inaltezza di ulteriori 100 mm

Tipo/Colore fodera



Dartex® Nero



Matrx a nido d'ape Nero



Tessuto misto Bicolore

Carrozzine compatibili



Invacare® Bora®



Invacare® Kite®



Invacare® Storm®4

Invacare Meccsan s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 Thiene (VI) - Italy Tel.: +39 0445 380059

Fax: +39 0445 380034 e-mail: italia@invacare.com www.invacare.it

© 2013 Invacare International Sàrl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento si andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.

Modulite - IT - 05/2013

